

**Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 3,8mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 113006 3,8 |
| GTIN | 4062406742492 |
| Clase de artículo | 12B |

Descripción**Ejecución:**

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Nota:

Producto de sucesión para n.º 113005.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------|
| Ángulo de punta | 118 grados |
| Avance f en acero < 750 N/mm ² | 0,05 mm/rev, |
| Número de filos Z | 2 |
| Longitud total L | 55 mm |
| Longitud de la ranura de viruta L _c | 22 mm |
| Norma | DIN 1897 |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂ | 16,3 mm |
| Ø nominal D _c | 3,8 mm |
| Tolerancia Ø nominal | h8 |
| Ø de mango D _s | 3,8 mm |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Mango | Mango cilíndrico |
| Serie | CleverDrill |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | HSS |
| Tipo | N |
| Refrigeración interior | no |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Broca espiral |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado | 80 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 63 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 50 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 35 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 32 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 25 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 20 m/min | P |
| GG(G) | adecuado | 30 m/min | K |
| CuZn | adecuado | 40 m/min | N |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |