

Garant**VB.. T 160404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 261232 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750411 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

VB.. T 160404 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rompevirutas | VM |
| Clase | HB7130-2 |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Material de corte | MD |
| Tolerancia | M |
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 70 - 240 m/min |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Aplicación principal | M |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |