

Garant
VC. T 110304, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 110304 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Aplicación principal	M

Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado