

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Radio angular	0,4 mm

Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado