



Juego de garras de segmentos 3 piezas Acero, Para tipo de plato: 210



Datos de pedido

Número de pedido	313738 210
GTIN	4060576180250
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados.**

Aplicación:

Sujeción completa con deformación reducida.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röh m y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Anchura B	140 mm
Distancia entre perforaciones b	25 mm
Para tipo de plato	210 mm
Altura H	80 mm
Longitud L	70 mm

Anchura de ranura D	14 mm
Distancia entre agujeros a	30 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática