

**Garant**

**Soporte para herramientas con carraca, Totalmente de acero, Longitud total: 85mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	148701 85
GTIN	4062406754631
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. **Soporte con recubrimiento de acero fino.** Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. **Modelo totalmente de acero** para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

**Aplicación:**

Apropiado para cortes de rosca en zonas de difícil acceso.

**Nota:**

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

**Descripción técnica**

Longitud total	85 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M3 – M10
Abertura de sujeción <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm

Mordazas de recambio n.º 148712 tam.	85
Material	Totalmente de acero
Tipo de producto	Portaherramientas