

Garant

Soporte para herramientas con carraca largo, Totalmente de acero, Longitud total: 300mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 149001 300 |
| GTIN | 4062406754693 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción**Ejecución:**

Con plato de sujeción de dos mordazas para el apriete de mangos cuadrangulares. Mango transversal desplazable con ranuras centradas y en ambos extremos para enclavar la esfera de retención. **Soporte con recubrimiento de acero fino.** Carraca convertible para paso a la izquierda, a la derecha o fija. **Modelo totalmente de acero** para carga de par elevada. Mordazas de sujeción fresadas y templadas para una resistencia elevada y dureza superficial óptima.

Aplicación:

Apropiado para cortes de rosca en zonas profundas, de difícil acceso.

Nota:

Las medidas del cuadrado de otros tamaños de machos para roscar y escariadores se encuentran en las tablas de los grupos de productos respectivos.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Longitud total | 300 mm |
| Para machos de roscado manual DIN 352 | M5 – M12 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Abertura de sujeción □ | 4,5 - 8 mm |
| Mordazas de recambio n.º 148712 tam. | 110 |
| Material | Totalmente de acero |
| Tipo de producto | Portaherramientas |