

**Garant****VNMG 160404, Clase: HB7415-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Material de corte	MD
Aplicación principal	S
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min
Tolerancia	M
Clase	HB7415-1
Rompevirutas	TIM
Asignación fino/desbaste	Acabado

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado