

**Garant**
**DNMG 150612, Clase: HB7130-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	250764 HB7130-2
GTIN	4062406765026
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150612 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Clase	HB7130-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado