

Garant
Fresa PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, Ø h10 DC: 6mm

Datos de pedido

Número de pedido	209800 6
GTIN	4062406765095
Clase de artículo	100

Descripción
Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Ángulo axial 0°.

Corte recto para uso neutro.

Descripción técnica

Voladizo L ₁ incl. cuello	20 mm
Avance f _z para contornear en grafito	0,1 mm
Anchura del chaflán angular con 45 °	0,1 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f _z para contornear en aluminio fundición	0,04 mm
Ø de cuello D ₁	5,4 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en aluminio fundición	0,03 mm
Ø de corte D _c	6 mm
Longitud de filo L _c	15 mm
Longitud total L	60 mm
Tolerancia Ø nominal	h10

Número de dientes Z	2
Mango	DIN 6535 HA con h6
Avance f_z para fresado de ranuras en grafito	0,1 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Recubrimiento	PKD
Material de corte	PKD
Norma	Norma de fábrica
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,2 \times D$ en contornear
Refrigeración interior	sí
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	2400 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1500 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	1000 m/min	N
PE-HD	adecuado	900 m/min	N
PA 66	adecuado	900 m/min	N
PEEK	adecuado	800 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	1200 m/min	N
POM GF25	adecuado	1200 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	1000 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	1000 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	1000 m/min	N

PEEK CF30	adecuado	800 m/min	N
Híbridos	adecuado		
MMC	adecuado	400 m/min	N
PRFV	adecuado	500 m/min	N
CFRP	adecuado	500 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB