

**Garant****DNMG 150604, Clase: HB725-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150604 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 6 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Material de corte	MD

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 6 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Clase	HB725-1
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Rompevirutas	UM1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado