

**Garant****CNMG 120404, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 120404 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 2 mm/rev,
Clase	HB7415-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404

Rompevirutas	TIS
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	S
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado