

Garant**DNMG 110404, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7415-1
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaqueta de corte	DNMG 110404
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Aplicación principal	S
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Rompevirutas	TIS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado