

Garant
DC. T 11T308, Clase: HB725-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 260464 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765989 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

DC. T 11T308 HB725-1 Clase: HB725-1
 Rompevirutas: UM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Material de corte | MD |
| Clase | HB725-1 |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 4 mm |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 250 m/min |
| Aplicación principal | UNI |
| Código ISO plaqueta de corte | DCMT 11T308 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Rompevirutas | UM1 |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Avance f | 0,05 - 0,5 mm/rev, |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |