

Garant**DNMG 150608, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	S
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	TIS
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Material de corte	MD
Clase	HB7415-1

Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado