


Garant**WNMG 060408, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 060408 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	TIM
Clase	HB7415-1
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	S
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado