


Garant**SC. T 09T304, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 09T304 HB725-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Descripción técnica

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	UNI
Rompevirutas	UM1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304

Clase	HB725-1
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado