


**Garant****WNMG 080412, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Clase de artículo	21G

## Descripción

WNMG 080412 HB7415-1 Clase: HB7415-1

Rompevirutas: TIM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 90 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min
Clase	HB7415-1
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Rompevirutas	TIM
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tolerancia	M
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	S
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado