

Garant**VB.. T 110304, Clase: HB725-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Clase de artículo	21G

Descripción

VB.. T 110304 HB725-1 Clase: HB725-1

Rompevirutas: UM1

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 250 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaqueta de corte	VBMT 110304
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 250 m/min
Clase	HB725-1

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	UM1
Aplicación principal	UNI
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado