


**Garant**
**CC. T 060204, Clase: HB7415-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 060204 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
 Rompevirutas: TIS  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	TIS
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Condición de corte	continuo

Aplicación principal	S
Clase	HB7415-1
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado