

**Garant**
**TCMT 16T308, Clase: HB725-1**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Clase de artículo	21G

**Descripción**

TCMT 16T308 HB725-1 Clase: HB725-1  
 Rompevirutas: UM1  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 250 m/min

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	3
Aplicación principal	UNI
Clase	HB725-1
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Tolerancia	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado

Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	UM1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 250 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado