


Garant**CC. T 120404, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Rompevirutas	TIS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Clase	HB7415-1
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Aplicación principal	S
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado