

**Garant****DC. T 070202, Clase: HB7415-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Clase de artículo	21G

### Descripción

DCMT 070202 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HB7415-1
Asignación fino/desbaste	Acabado

Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	S
Tolerancia	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Rompevirutas	TIS
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado