

Garant
DC. T 11T304, Clase: HB7415-1


Datos de pedido

Número de pedido	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HB7415-1 Clase: HB7415-1
 Rompevirutas: TIS
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	TIS
Condición de corte	continuo
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Clase	HB7415-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	S
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado