


**Garant****SCMT 09T304, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	50 - 110 m/min
Clase	HB7415-1
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	TIS
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Asignación fino/desbaste	Acabado

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado