


Garant**SCMT 120404, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 120404 HB7415-1 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7415-1
Aplicación principal	S
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	TIS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado