

Garant**VC. T 160408, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado