

Garant**TCMT 110204, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110204 HB7415-1 Clase: HB7415-1
Rompevirutas: TIS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Aplicación principal	S
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	TIS
Clase	HB7415-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado