

**Garant****VC.T 160402, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Clase de artículo	21G

## Descripción

VCMT 160402 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	TIS
Clase	HB7415-1
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm

Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	S
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado