

**Garant****VBMT 110304, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Clase de artículo	21G

## Descripción

VBMT 110304 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 110 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm

Clase	HB7415-1
Aplicación principal	S
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 110 m/min
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	TIS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado