

Garant**VC. T 110304, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 261366 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749767 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

VC. T 110304 HB7415-1 Clase: HB7415-1

Rompevirutas: TIS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Avance f | 0,05 - 0,3 mm/rev, |
| Aplicación principal | S |
| Rompevirutas | TIS |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Código ISO plaquita de corte | VCMT 110304 |
| Condición de corte | continuo |

| | |
|---|---------------------------------|
| Clase | HB7415-1 |
| Material de corte | MD |
| Tolerancia | M |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 110 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |