

Garant**CC. T 09T302, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T302 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Material de corte	MD
Radio angular	0,2 mm
Tolerancia	G
Número de cambios/cortes	2

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T302
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Clase	HU7315-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Aplicación principal	N
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado