

Garant**VC. T 160408, Clase: HB7415-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261374 HB7415-1
GTIN	4062406749798
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7415-1 Clase: HB7415-1

Rompevirutas: TIS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mmAvance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 110 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	S
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 110 m/min
Clase	HB7415-1
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408

Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	TIS
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado