

**Garant****DNMG 150608, Clase: HB7415-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150608 HB7415-1 Clase: HB7415-1  
Rompevirutas: TIM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 90 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min
Material de corte	MD
Clase	HB7415-1
Aplicación principal	S
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	continuo

Rompevirutas	TIM
Radio angular	0,8 mm
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado