

**Garant****DC. T 070202, Clase: HB7315-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Clase de artículo	21G

## Descripción

DCMT 070202 HB7315-1 Clase: HB7315-1  
Rompevirutas: AF  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 600 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	N
Tolerancia	G
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202
Rompevirutas	AF
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD

Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado