

Garant
DNMG 110404, Clase: HU7305-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 250752 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406745608 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

DNMG 110404 HU7305-1 Clase: HU7305-1
 Rompevirutas: AM1
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 400 - 700 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Rompevirutas | AM1 |
| Avance f | 0,05 - 0,6 mm/rev, |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 400 - 700 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 5 mm |
| Aplicación principal | N |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase | HU7305-1 |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | MD |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Tolerancia | M |
| Código ISO plaquita de corte | DNMG 110404 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |