

Garant**DC. T 11T302, Clase: HB7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 11T302 HB7315-1 Clase: HB7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T302
Clase	HB7315-1
Aplicación principal	N
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm

Rompevirutas	AF
Material de corte	MD
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Condición de corte	continuo
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado