


Garant**TNMG 160404, Clase: HU7305-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Aplicación principal	N
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Clase	HU7305-1
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	Sin revestimiento
Radio angular	0,4 mm

Rompevirutas	AM1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado