


**Garant****CCGT 120402, Clase: HB7315-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC.T 120402 HB7315-1 Clase: HB7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmAvance  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 600 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCGT 120402
Rompevirutas	AF
Avance $f$	0,03 - 0,1 mm/rev,
Aplicación principal	N
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 600 m/min
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Clase	HB7315-1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado