


Garant
WNMG 060404, Clase: HU7305-1


Datos de pedido

Número de pedido	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	6
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Clase	HU7305-1
Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	N
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Rompevirutas	AM1

Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado