


Garant
WNMG 080404, Clase: HU7305-1


Datos de pedido

Número de pedido	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 080404 HU7305-1 Clase: HU7305-1

Rompevirutas: AM1

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,6 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 400 - 700 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,2 - 5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	400 - 700 m/min
Radio angular	0,4 mm

Aplicación principal	N
Clase	HU7305-1
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	6
Rompevirutas	AM1
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado