

Garant**DC. T 11T308, Clase: HB7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7315-1 Clase: HB7315-1
Rompevirutas: AF
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mm
Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Rompevirutas	AF
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T308

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerancia	G
Clase	HB7315-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado