

**Garant**
**VC. T 110304, Clase: HB7315-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 110304 HB7315-1 Clase: HB7315-1  
 Rompevirutas: AF  
 Tolerancia: G  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 600 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,03 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 600 m/min
Rompevirutas	AF
Código ISO plaquita de corte	VCGT 110304

Clase	HB7315-1
Material de corte	MD
Tolerancia	G
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	N
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado