


Garant**CNMG 120404, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Clase	HB7130-2
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado