


Garant**CNMG 120412, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	250324 HB7130-2
GTIN	4062406749927
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VG
Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VG
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7130-2
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Radio angular	1,2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado