

**Garant****DC. T 11T302, Clase: HB7130-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Clase de artículo	21G

### Descripción

DCMT 11T302 HB7130-2 Clase: HB7130-2  
Rompevirutas: VS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 270 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 270 m/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado

Rompevirutas	VS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7130-2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado