

Garant**CC. T 09T308, Clase: HB7130-2**

Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T308 HB7130-2 Clase: HB7130-2
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tolerancia	M
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado