

Garant
DC. T 070204, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260452 HB7130-2
GTIN	4062406750237
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7130-2 Clase: HB7130-2
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Tolerancia	M

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado