

Garant
CC. T 120404, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7130-2 Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VS

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 270 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 m/min
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado