


Garant
SC. T 120404, Clase: HB7130-2


Datos de pedido

Número de pedido	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120404 HB7130-2 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7130-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	M

Clase	HB7130-2
Tolerancia	M
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado